



PrimaVision Economy for CDM lamps

HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

En CDM-lampa, ett elektroniskt HID-driftdon – högre kostnadseffektivitet och mer flexibel armaturdesign


Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Ingående ström, bredd	0,25 ms
Startströmstopp (max)	26 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	24
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	Inlägg
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C
T-Case max. (max)	80 °C
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S

Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat
Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V
Fullständigt produktnamn	HID-PV E 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829118417100
Beställningsnummer	18417100
Materialnummer (12NC)	913700680766
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291184171
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291184188

PrimaVision Economy for CDM lamps

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-PV E 35 /S CDM 220-240V	4,9 mm	32,2 mm	109,6 mm	98,5 mm	74,4 mm	63,7 mm

