




# AspiraVision Compact CDM-lampuille

## HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision edustaa sähköisen HID-laitetecnologian huippua. Laadukkaat, pienikokoiset, kevyet ja helppokäyttöiset tuotteet toimivat optimaalisesti 35, 50 ja 70 W:n CDM-lamppujen kanssa. Hiljattain lisätty kytkentätoiminto tarjoaa käyttäjille erinomaista joustavuutta integroimalla kolme eri tehovaihtoehtoa yhteen liitäntälaitteeseen.

### Tuotetiedot

| Käyttö- ja sähkö tiedot                      |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Tulojännite                                  | 220–240 V       |
| Viivatiheys                                  | 50 to 60 Hz     |
| Syöttötaajuus                                | 50–60 Hz        |
| Maavuotovirta (suurin)                       | 0,25 mA         |
| Syttymisvirran leveys                        | 10 ms           |
| Syttymisvirtapiikki (suurin)                 | 8 A             |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) | 58              |
| Johdotus                                     |                 |
| Kaapelin pituus laitteesta lamppuun          | 2 m             |
| Liitintyyppi                                 | WAGO series 804 |
| Käyttölämpötila                              |                 |
| Käyttölämpötila-alue                         | -20...55 °C     |
| T-kotelo, käyttöikä (nim.)                   | 80 °C           |

| Ohjausjärjestelmät ja himmennys          |                                                                                |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Ohjauskäyttöliittymä                     | -                                                                              |
| Mekaaniset tiedot ja runko               |                                                                                |
| Runko                                    | /S                                                                             |
| Merkinnät ja luokitukset                 |                                                                                |
| Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV                                                |
| Turvallisuusstandardi                    | EN 61347-2-12 ja 2-1                                                           |
| Ympäristöstandardi                       | ISO 14001                                                                      |
| Hyväksyntämerkit                         | F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus VDE-todistus CB-todistus VDE-EMC-merkintä |


| Tuotetiedot        |                                        |
|--------------------|----------------------------------------|
| Tilastuotteen nimi | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz |
| Koko tuotenimi     | HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz |
| Full EOC           | 871829123310700                        |

## AspiraVision Compact CDM-lampuille

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| Paikallisen koodin kuvaus     | 4026109      |
| Tilauuskoodi                  | 23310700     |
| Tuotekoodi (12NC)             | 913700683866 |
| Paikallinen koodi             | 4026109      |
| SAP-osoittaja – määrä/pakkaus | 1            |

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| EAN/UPC - tuote/kotelo               | 8718291233107 |
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 12            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718291233114 |

### Mittapiirros



| Product                                   | D1     | C1      | A1       | A2      | B1      | B2      |
|-------------------------------------------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|
| HID-AV C 35-70 /S CDM<br>220-240V 50/60Hz | 4,5 mm | 32,1 mm | 110,0 mm | 98,5 mm | 75,0 mm | 63,5 mm |

