



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision é a marca de excelência em tecnologia de controlo electrónico HID – sofisticado, compacto, leve e fácil de utilizar, com funcionalidades acrescidas para um desempenho ideal de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W. A função de comutação recentemente adicionada proporciona flexibilidade máxima aos utilizadores através da integração de três opções de potência diferentes num único controlador.

Dados do produto


Funcionamento e características elétricas		Controlos e regulação	
Tensão de entrada	220 a 240 V	Interface de controlo	-
Frequência de linha	50 to 60 Hz	Características mecânicas e compartimento	
Frequência de entrada	50 a 60 Hz	Corpo	/S
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,25 mA	Aprovação e aplicação	
Largura da corrente de irrupção	10 ms	Proteção contra sobretensão (Comum/ diferencial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	8 A	Standard de segurança	EN 61347-2-12 e 2-1
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	58	Norma ambiental	ISO 14001
Cablagem		Marcas de aprovação	Marca F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE Certificação CB Marca VDE-EMC
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m	Dados do produto	
Tipo de conector	WAGO series 804	Nome de produto da encomenda	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Temperatura		Nome do produto completo	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C		
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C		

AspiraVision Compact for CDM

Código do produto completo	871829123310700
Código de encomenda	23310700
N.º material (12NC)	913700683866
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291233107

Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291233114

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

