




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	0,25 mA
Ingående ström, bredd	10 ms
Startströmstopp (max)	8 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	58
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	WAGO 804-serien
Temperatur	
Omgivningstemperatur	–20 °C till +55 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	–
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/S
Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Säkerhetsstandard	EN 61347-2-12 och 2-1
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-EMC-märkning


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123310700

AspiraVision Compact for CDM

Beskrivning av lokal kod	7980439
Beställningsnummer	23310700
Materialnummer (12NC)	913700683866
Lokal kod	7980439
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291233107
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291233114

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-AV C 35-70 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,5 mm	32,1 mm	110,0 mm	98,5 mm	75,0 mm	63,5 mm

