




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision er det ultimative inden for teknologi med elektronisk HID forkobling – høj kvalitet, kompakte, lette og nemme at bruge samt ekstra funktioner, der giver optimal ydeevne med 35 W, 50 eller 70 W CDM-lyskilder. Den nyligt tilføjede omkoblingsfunktion giver maksimal fleksibilitet for brugerne, da der er integreret tre forskellige valg af wattforbrug i en enkelt driver.

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	250 mA
Bredde på startstrøm	10 ms
Startstrømspids (maks.)	8 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	58
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	2 m
Stiktype	GST 18i3-hanstik m/u lås
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 45 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Lysstyringsgrænseflade	-

Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/C
Godkendelse og anvendelsesområde	
Sikring mod spændingsudsving (fælles/differentiel)	EN61547 (L-L 2kV, L-G 4kV) kV
Sikkerhedsstandard	EN 61347-2-12 og 2-1
Godkendelsesmærkninger	EMC HEE F-mærkning CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-mærkning C-Tick-certifikat Kinesisk kvalitetscertifikat


Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123314500
Beskrivelse af lokal kode	2049054183
Ordrekode	23314500

AspiraVision Compact for CDM

Materialenr. (12NC)	913700684166
Lokal ordrekode	2049054183
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718291233145
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12

EAN/UPC – kasse	8718291233152
-----------------	---------------

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

