



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision é a marca de excelência em tecnologia de controlo electrónico HID – sofisticado, compacto, leve e fácil de utilizar, com funcionalidades acrescidas para um desempenho ideal de lâmpadas CDM de 35, 50 e 70 W. A função de comutação recentemente adicionada proporciona flexibilidade máxima aos utilizadores através da integração de três opções de potência diferentes num único controlador.

Dados do produto


Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	250 mA
Largura da corrente de irrupção	10 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	8 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	58
Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	2 m
Tipo de conector	GST 18i3 Macho sem bloqueio
Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 45 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
Controlos e regulação	
Interface de controlo	-
Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/C
Aprovação e aplicação	
Proteção contra sobretensão (Comum/diferencial)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Standard de segurança	EN 61347-2-12 e 2-1
Marcas de aprovação	CEM HEE Marcação F Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE Certificação CB Marcação VDE Certificação C-Tick Certificado de qualidade na China
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision Compact for CDM

Código do produto completo	871829123314500
Código de encomenda	23314500
N.º material (12NC)	913700684166
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291233145

Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291233152

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

