



AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision är det mest framstående inom HID elektronisk driftdonsteknik – avancerad, kompakt, lättviktig och enkel att använda, med ytterligare funktioner för optimal prestanda för 35, 50 och 70 W CDM-lampor. Den nyligen tillagda växlingsfunktionen ger maximal flexibilitet för användare genom att integrera tre alternativ för wattal i ett och samma driftdon.

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	220–240 V
Line Frequency	50 to 60 Hz
Ingångsfrekvens	50–60 Hz
Jordläckström (max)	250 mA
Ingående ström, bredd	10 ms
Startströmstopp (max)	8 A
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)	58
Kabalage	
Kabellängd från enhet till lampa	2 m
Kopplingstyp	GST 18i3-hane utan lås
Temperatur	
Omgivningstemperatur	-20 °C till +45 °C
T-Case, livslängd (nom)	80 °C

Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	-
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	/C
Användning och godkännande	
Surge Protection (Common/Differential)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV) kV
Säkerhetsstandard	EN 61347-2-12 och 2-1
Godkännandemärkningar	EMC HEE F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-certifikat CB-certifikat VDE-märkning C-Tick-certifikat Kvalitetscertifikat för Kina


Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Fullständigt produktnamn	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829123314500

AspiraVision Compact for CDM

Beskrivning av lokal kod	7980442
Beställningsnummer	23314500
Materialnummer (12NC)	913700684166
Lokal kod	7980442
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1

EAN/UPC - Produkt/fodral	8718291233145
Räknare - antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC - Hölje	8718291233152

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

