




AspiraVision Compact for CDM

HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz

AspiraVision, 35, 50 ve 70 W CDM ampullerin optimum performansı için ek özelliklerle birlikte en kaliteli, kompakt, hafif ve kullanımı kolay özellikleri sayesinde HID elektronik tertibat teknolojisinde mükemmellik simgesidir. Son olarak eklenen anahtar işlevi, üç farklı güç seçeneğini tek sürücüde bir araya getirerek kullanıcılara maksimum esneklik sağlar.

Ürün veri

Çalıştırma ve Elektrik	
Giriş Voltajı	220-240 V
Hat Frekansı	50 to 60 Hz
Giriş Frekansı	50 ila 60 Hz
Toprak Kaçak Akımı (Maks)	250 mA
Ani Akım Genişliği	10 ms
Ani Akım Tepe Değeri (Maks)	8 A
MCB'deki Ürün Sayısı (16A Tip B) (Nom)	58
Kablolama	
Cihazdan Lambaya Giden Kablo Uzunluğu	2 m
Konektör Tipi	GST 18i3 Kilitli, Erkek
Sıcaklık	
Ortam sıcaklığı aralığı	-20 °C ila 45 °C
Muhafaza Ömrü (Nom)	80 °C


Kontroller ve Dim Etme	
Kontrol Arayüzü	-
Mekanik ve Muhafaza	
Muhafaza	/C
Onay ve Uygulama	
Ani Akım Koruması (Ortak/Diferansiyel)	EN61547 (L-L 2 kV, LG 4 kV) kV
Güvenlik Standardı	EN 61347-2-12 ve 2-1
Onay İşaretleri	EMC HEE F İşareti CE İşareti ENEC sertifikası VDE sertifikası CB Sertifikası VDE İşareti C-Tick sertifikası Çin Kalite Sertifikası
Ürün Verileri	
Sipariş ürün adı	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Tam ürün adı	HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz
Tam ürün kodu	871829123314500
Sipariş kodu	23314500
Malzeme No. (12NC)	913700684166
Numeratör - Paket Başına Miktar	1

AspiraVision Compact for CDM

EAN/UPC - Ürün/Kutu	8718291233145
Numeratör - Büyük kutu başına paket sayısı	12

EAN/UPC - Kutu	8718291233152
----------------	---------------

Boyutlu çizim



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-AV C 35-70 /C CDM 220-240V 50/60Hz	4,8 mm	32,4 mm	162,2 mm	143,0 mm	82,9 mm

