



HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+

Balast electronic de înaltă frecvență, inteligent, pentru reglarea intensității luminoase, care utilizează DALI (Digital Addressable Lighting Interface – interfața digitală adresabilă pentru iluminat conform IEC62386) sau protocolul butonului cu apăsare Touch and Dim (Apasă și reglează intensitatea luminoasă) pentru lămpi fluorescente. Dotat cu mod coridor, se poate programa cu Philips MultiOne. Funcționarea la frecvență înaltă sporește calitatea luminii și durata de viață a lămpii. Vine în întâmpinarea legislației viitoare, îndeplinind cerințele A1BAT. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicații de interior. Pentru aplicații în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasa minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecție electrică necesară, așa cum este considerată într-o astfel de instalare și aplicație tipică.

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	195-240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,35 ms
Vârf curent de pornire (max.)	45 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	12


Cablaaj	
Tip conector borne de intrare	Seria WAGO 250
Tip conector borne de ieșire	Seria WAGO 250
Temperatură	
Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (max.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

HF-Regulator Intelligent Touch DALI for PL-T/C and TL5C

Sisteme de comandă și reglarea intensității luminoase	
Interfață sistem de comandă	TD
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	L 123x79x33
Aprobare și aplicație	
Cod protecție împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficiență energetică	A1 BAT
Standard de siguranță	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	EMC Marcaj CE Certificat ENEC Certificat CCC

Date despre produs	
Nume comandă produs	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Numele complet al produsului	HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E+
Full EOC	871829124169000
Cod de comandă	24169000
Număr material (12NC)	913700684866
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291241690
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291241706

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HF-Ri TD 2 26-42 PL-T/C E	4,5 mm	33,0 mm	123,0 mm	111,0 mm	79,0 mm	67,0 mm
+						

