



# PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

## HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V

Mycket tillförlitlig och flexibel elektronisk driver för CPO-lampor. Ger lägre energiförbrukning tack vare bättre belysningseffektivitet än magnetiska drivers och lägre underhållskostnader tack vare en livslängd på 80 000 timmar och inbyggt åskskydd

### Produktdata

|                                                        |                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------|
| <b>Drift och elektricitet</b>                          |                    |
| Ingångsspänning                                        | 208-240-277 V      |
| Line Frequency                                         | 50 to 60 Hz        |
| Ingångsfrekvens                                        | 50-60 Hz           |
| Jordläckström (max)                                    | 0,7 mA             |
| Ingående ström, bredd                                  | 0,47 ms            |
| Ingående ström (nom)                                   | 0,75 A             |
| Startströmstopp (max)                                  | 52 A               |
| Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom) |                    |
| 5                                                      |                    |
| <b>Kabalage</b>                                        |                    |
| Kabellängd från enhet till lampa                       | 10 m               |
| Kopplingstyp                                           | WAGO 804-serien    |
| <b>Temperatur</b>                                      |                    |
| Omgivningstemperatur                                   | -30 °C till +55 °C |

|                                        |                                                                                                                                                           |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| T-Case, livslängd (nom)                | 80 °C                                                                                                                                                     |
| <b>Mekanik och armaturhus</b>          |                                                                                                                                                           |
| Armaturhus                             | Q                                                                                                                                                         |
| <b>Användning och godkännande</b>      |                                                                                                                                                           |
| Surge Protection (Common/Differential) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                   |
| Säkerhetsstandard                      | IEC 607, 609, 926, 928 [Det finns ingen standard för driftdon till HID-lampor. Kraven i dessa standarder ska uppfyllas om det är relevant för produkten.] |
| Miljöstandard                          | ISO 14001                                                                                                                                                 |
| Godkännandemärkningar                  | F-märkning CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat                                                                                                 |


|                          |                               |
|--------------------------|-------------------------------|
| <b>Produktdata</b>       |                               |
| Beställningsproduktnamn  | HID-PV Xt 140 CPO Q 208-277V  |
| Fullständigt produktnamn | HID-PV Xt 140 CPO L1 208-277V |

# PrimaVision Xtreme för CosmoWhite (CPO-TW)

|                                     |                 |
|-------------------------------------|-----------------|
| Full EOC                            | 871829124147800 |
| Beställningsnummer                  | 24147800        |
| Materialnummer (12NC)               | 913700685666    |
| SAP-Räknare – Antal per förpackning | 1               |
| EAN/UPC – Produkt/fodral            | 8718291241478   |

|                                           |               |
|-------------------------------------------|---------------|
| Räknare - antal förpackningar per kartong | 12            |
| EAN/UPC - Hölje                           | 8718291241485 |

## Måttskiss



| Product                         | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|---------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Xt 140 CPO Q<br>208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

