



# HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

## HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitälaitteet CPO-lampuille. Nämä liitälaitteet auttavat säästämään energiaa järjestelmän paremman valotehokkuuden ansiosta. Lisäksi niiden 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus pienentävät ylläpitokustannuksia.

### Tuotetiedot

| Käyttö- ja sähkö tiedot                      |                 |
|----------------------------------------------|-----------------|
| Tulojännite                                  | 208-240-277 V   |
| Viivatiheys                                  | 50 to 60 Hz     |
| Syöttötaajuus                                | 50-60 Hz        |
| Maavuotovirta (suurin)                       | 0,7 mA          |
| Syttymisvirran leveys                        | 0,24 ms         |
| Ottovirta (nim.)                             | 0,26 A          |
| Syttymisvirtapiikki (suurin)                 | 28 A            |
| Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.) | 5               |
| Johdotus                                     |                 |
| Kaapelin pituus laitteesta lamppuun          | 10 m            |
| Liitintyyppi                                 | WAGO series 804 |
| Käyttölämpötila                              |                 |
| Käyttölämpötila-alue                         | -30...55 °C     |
| T-kotelo, käyttöikä (nim.)                   | 80 °C           |


| Mekaaniset tiedot ja runko               |                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Runko                                    | Q                                                                                                                                                        |
| Merkinnät ja luokitukset                 |                                                                                                                                                          |
| Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali) | EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL                                                                                                                  |
| Turvallisuusstandardi                    | IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lamppujen liitälaitteille ei ole standardia. Näiden standardien vaatimuksia käytetään, jos ne ovat relevantteja tuotteille.] |
| Ympäristöstandardi                       | ISO 14001                                                                                                                                                |
| Hyväksyntämerkit                         | F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus                                                                                                    |

| Tuotetiedot                   |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Tilaustuotteen nimi           | HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V |
| Koko tuotenimi                | HID-PV Xt 45 CPO Q 208-277V |
| Full EOC                      | 871829166896100             |
| Tilauuskoodi                  | 66896100                    |
| Tuotekoodi (12NC)             | 913700690366                |
| SAP-osoittaja - määrä/pakkaus | 1                           |
| EAN/UPC - tuote/kotelo        | 8718291668961               |

# HID-PrimaVision CPO-TW Xtreme

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa | 12            |
| EAN/UPC – laatikko                   | 8718291668978 |

## Mittapiirros



| Product                        | D1     | C1      | A1       | A2       | B1      | B2      |
|--------------------------------|--------|---------|----------|----------|---------|---------|
| HID-PV Xt 45 CPO Q<br>208-277V | 4,5 mm | 40,0 mm | 150,0 mm | 133,6 mm | 90,0 mm | 70,0 mm |

