PHILIPS

Lighting



DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille

HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V

Erittäin luotettavat ja monipuoliset elektroniset liitäntälaitteet CDO-lampuille. Liitäntälaitteisiin integroidut ohjaimet auttavat säästämään energiakustannuksissa. 80 000 tunnin käyttöikä ja integroitu ylijännitesuojaus auttavat pienentämään ylläpitokustannuksia. DynaVision Programmable -tuoteperhe on täydellinen perusta mille tahansa valaistuksenohjausratkaisulle.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkötiedot	
Tulojännite	208-240-277 V
Viivatiheys	50 to 60 Hz
Syöttötaajuus	50–60 Hz
Tehokerroin 50 %:n kuormituksella (min.)	0,97
Maavuotovirta (suurin)	0,7 mA
Syttymisvirran leveys	0,47 ms
Ottovirta (nim.)	0.53 A
Syttymisvirtapiikki (nim.)	52 A
Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B) (nim.)	5

Johdotus	
Kaapelin pituus laitteesta lamppuun	10 m

Liitintyyppi	WAGO series 804

Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-30…55 °C
T-kotelo, käyttöikä (nim.)	80 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Ohjauskäyttöliittymä	PROG

Mekaaniset tiedot ja runko	
Runko	Q

Merkinnät ja luokitukset	
Ylijännitesuoja (yleinen/differentiaali)	EN61547 (L-L 2 kV, L-G 4 kV), 10 kV TIL

Oikeudet tietojen muutoksiin pidätetään.


DynaVision ohjelmoitavat liitäntälaitteet CDO-lampuille

Turvallisuusstandardi	IEC 607, 609, 926, 928 [HID-lamppujen liitäntälaitteille ei ole standardia. Näiden standardien vaatimuksia käytetään, jos ne ovat relevantteja tuotteille.]
Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	F-merkintä CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V
Koko tuotenimi	HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V
Full EOC	871829166920300
Tilauskoodi	66920300
Tuotekoodi (12NC)	913700693166
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC - tuote/kotelo	8718291669203
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291669210

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1	B2
HID-DV PROG Xt 100 CDO Q 208-277V	4,5 mm	40,0 mm	150,0 mm	133,6 mm	90,0 mm	70,0 mm

© 2023 Signify Holding Kaikki oikeudet pidätetään. Signify ei väitä tai takaa, että tässä esitetyt tiedot olisivat tarkkoja tai täydellisiä, eikä se ole vastuussa niiden perusteella tehdyistä toimista. Tämän julkaisun tietoja ei ole tarkoitettu kaupalliseksi tarjoukseksi, eivätkä ne ole osa tarjousta tai sopimusta, ellei Signifyn kanssa ole sovittu muuta. Philips ja Philips-kilpitunnus ovat Koninklijke Philips N.V:n rekisteröityjä tavaramerkkejä.