

HF-Regulator Int. Touch DALI pentru surse de iluminat TL5/TL-D/PL-L

HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V

Balastul electronic inteligent de înaltă frecvență pentru reglarea intensității luminoase utilizează DALI sau protocolul butonului cu apăsare Touch and Dim (Apasă şi reglează intensitatea luminoasă) pentru lămpi fluorescente. Îndeplineşte cerințele A1BAT, venind, astfel, în întâmpinarea legislației viitoare. Cu o comandă specială puteţi afla consumul de energie de la reţeaua sistemului, iar cu o alta puteţi afla ce putere a lămpii este conectată. În combinaţie cu sisteme de control, pot fi realizate economii suplimentare de energie. Balastul este conceput în primul rând pentru aplicaţii de interior. Pentru aplicaţii în exterior, aparatul de iluminat trebuie să fie de Clasal minimă și să fie suficient protejat împotriva apei și a prafului. Instalarea ar trebui, de asemenea, să fie protejată împotriva oricăror supratensiuni de fulger sau orice altă protecţie electrică necesară, considerată normală într-o astfel de instalare și aplicaţie tipică.

Catalog de date

Funcţionare și sistem electric	
Tensiune de intrare	195-240 V
Frecvenţă linie	50 to 60 Hz
Frecvenţă de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lăţime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	28 A

Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	18

Cablaj	
Tip conector borne de intrare	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF și ADS) și manual]

HF-Regulator Int. Touch DALI pentru surse de iluminat TL5/TL-D/PL-L

Tip conector borne de ieşire	Conector universal WAGO 251 [Potrivit pentru cablaj automat (ALF şi ADS) şi manual]

Temperatură

Interval temperatură ambientală	De la -25 °C până la 50 °C
Durată de viaţă T-case (max.)	75 °C
Maximum T-case (max.)	75 °C

Sisteme de comandă şi reglarea intensităţii luminoase

Interfaţă sistem de comandă	TD

Sistem mecanic şi carcasă

Carcasă	L 359x30x21

Aprobare şi aplicaţie


Cod protecţie împotriva infiltrărilor	IP20 [Protejat împotriva contactului cu mâna]
Indice de eficienţă energetică	A1 BAT

Standard de siguranţă	IEC 61347-2-3
Standard de mediu	ISO 14001
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE-EMV

Date despre produs

Nume comandă produs	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Numele complet al produsului	HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166207500
Cod de comandă	66207500
Număr material (12NC)	913700695766
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291662075
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291662082

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 35/49/80 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanţie în privinţa preciziei informaţiilor incluse prin prezenta şi nu poate purta responsabilitatea niciunei acţiuni corelate. Informaţiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips şi emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.