

PHILIPS

Lighting



# HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

## HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

該智能高頻電子調光安定器利用 DALI 或壓釐和調光按鈕協議來控制螢光燈。它符合 A1BAT 要求，因此優先於即將頒布的立法。使用特殊指令，您可以檢索系統的主電源功耗，而使用另一個指令，您可以查找所連接的燈泡功率。結合控制，可以進一步節省能源。此安定器主要設計用於室內應用。對於室外應用，燈具應至少為 Class I，並且必須充分防護防水防塵。在這種典型的安裝和應用中，安裝也應防止雷擊浪湧或任何其他必要的電氣保護。

### 产品数据

#### 運轉與電力

輸入電壓	195-240 V
線路頻率	50 to 60 Hz
輸入頻率	50 至 60 Hz
接地外洩電流 (最大)	0.5 mA
浪湧電流寬度	0.25 ms
浪湧電流尖峰值 (最大值)	28 A
MCB 上的產品數量 (16A 類型 B) (規範)	18

#### 配線

連接器類型輸入端子	WAGO 251 通用連接器 [適用於自動配線 (ALF 與 ADS) 與手動配線]
-----------	--

連接器類型輸出端子	WAGO 251 通用連接器 [適用於自動配線 (ALF 與 ADS) 與手動配線]
-----------	--

#### 溫度

環境溫度範圍	-25 °C 至 50 °C
T 盒使用時間 (最大)	75 °C
T 盒上限 (最大)	75 °C

#### 控制與調光

控制介面	TD
------	----

#### 機械與外罩


外罩	L 359x30x21
----	-------------

## HF-Regulator Intelligent Touch DALI for TL5/TL-D/PL-L lamps

認證與應用	
防水防塵規範 (IP)	IP20 [可防止手指侵入]
能源效益指數	A1 BAT
安全標準	IEC 61347-2-3
環保標準	ISO 14001
被准標記	CE 標記 ENEC 認證 VDE-EMV 認證
產品資料	
下訂產品名稱	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
完整產品名稱	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

完整產品代碼	871829166209900
訂單代碼	913700695866
材質 Nr. (12NC)	913700695866
分子 - 每個包裝的數量	1
EAN/UPC - 產品/案例	8718291662099
分子 - 每一外盒包裝	12
EAN/UPC - 箱	8718291662105

### 二维绘图



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4.1 mm	22.0 mm	360.0 mm	350.0 mm	30.0 mm

