



HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lámparas TL5/TL-D/PL-L

HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Este balastro electrónico inteligente de regulación de alta frecuencia utiliza DALI o el protocolo de pulsador Touch and Dim para lámparas fluorescentes. Cumple con los requisitos de AIBAT, adelantándose así a las leyes previstas. Con un comando especial se puede consultar el consumo de energía de la red del sistema y otro permite conocer la potencia de la lámpara que está conectada. En combinación con los controles, se pueden lograr ahorros de energía adicionales. El balastro está diseñado principalmente para aplicaciones en interiores. Para las aplicaciones en exteriores, la luminaria debe ser como mínimo de Clase I y debe estar suficientemente protegida contra el agua, la humedad y el polvo. La instalación también debe estar protegida contra cualquier descarga eléctrica o requiere cualquier otra protección eléctrica necesaria que se considere necesaria en una instalación y aplicación de este tipo.

Datos del producto

Operación y aspectos eléctricos		Cantidad de productos en MCB (16 A Tipo B) (nominal)	
Voltaje de entrada	195-240 V	18	
Frecuencia de línea	50 to 60 Hz		
Frecuencia de entrada	50 a 60 Hz		
Corriente de fuga a tierra (máx.)	0,5 mA		
Ancho de corriente de irrupción	0,25 ms		
Pico de corriente de irrupción (máx.)	28 A		
		Cableado	
		Terminales de entrada de tipo de conector Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]	

HF-Regulator Intelligent Touch DALI para lámparas TL5/TL-D/PL-L

Terminales de salida de tipo de conector	Conector universal WAGO 251 [Apropiado para cableado automático (ALF y ADS) y manual]
---	---

Temperatura

Rango de temperatura ambiente	-25 °C a 50 °C
T° vida útil del estuche (máx.)	75 °C
T° estuche máxima (máx.)	75 °C

Controles y atenuación

Interfaz de control	TD
----------------------------	----

Mecánica y carcasa

Carcasa	L 359x30x21
----------------	-------------

Aprobación y aplicación


Código de protección de ingreso	IP20 [Protección para los dedos]
Índice de eficiencia energética	A1 BAT

Estándar de seguridad	IEC 61347-2-3
Norma ambiental	ISO 14001
Marcas de aprobación	Marcado CE Certificado ENEC Certificado VDE-EMV

Información del producto

Nombre del producto del pedido	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Nombre del producto completo	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Full EOC	871829166209900
Código del pedido	913700695866
N.º de material (12NC)	913700695866
Numerador SAP: cantidad por paquete	1
EAN/UPC: producto/caja	8718291662099
Numerador: paquetes por caja externa	12
EAN/UPC - Caja	8718291662105

Plano de dimensiones



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V	4,1 mm	22,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

