




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniature HID elektronisk forkobling til CDM-lyskilder – giver frihed til at være kreativ og nyskabende i armaturdesign


Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	220 til 240 V
Linjefrekvens	50 to 60 Hz
Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Jordafledningsstrøm (maks.)	0,5 mA
Bredde på startstrøm	0,25 ms
Startstrømspids (maks.)	15 A
Antal produkter pr. MCB (16 A, type B) (nom.)	32
Ledningsføring	
Kabellængde fra enhed til lyskilde	0,5 m
Stiktype	Indsætning
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 °C til 55 °C
T-kabinet, levetid (nom.)	80 °C
T-kappe, maks. (maks.)	80 °C
Mekanik og armaturhus	
Armaturhus	/S

Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat VDE-certifikat
Produktdata	
Ordreprodukt navn	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Det fulde produkt navn	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167159600
Beskrivelse af lokal kode	2049073999
Ordrekode	67159600
Materialenr. (12NC)	913700696066
Lokal ordrekode	2049073999
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC - Produkt/Æske	8718291671596
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	12
EAN/UPC – kasse	8718291671602

PrimaVision Mini for CDM

Målskitse



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

