




HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.


Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	15 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	32
Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,5 m
Connectortype	Insert
Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 55 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	80 °C
T-behuizing maximaal (max.)	80 °C
Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat
Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167159600
Bestelcode	8718291671596
Materiaalnr. (12NC)	913700696066
Lokale code	PVM020SCDMNG2
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291671596
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291671602

HID-PrimaVision Mini CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

