



PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Controlo electrónico HID miniatura para lâmpadas CDM – quebrando as barreiras da criatividade e inovação em design da luminária

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas	
Tensão de entrada	220 a 240 V
Frequência de linha	50 to 60 Hz
Frequência de entrada	50 a 60 Hz
Corrente de fuga à terra (Máx.)	0,5 mA
Largura da corrente de irrupção	0,25 ms
Pico da corrente de irrupção (Máx.)	15 A
Número de produtos em MCB (16 A tipo B) (Nom.)	32

Cablagem	
Comprimento do cabo do dispositivo à lâmpada	0,5 m
Tipo de conector	Inserção

Temperatura	
Ampla intervalo de temperatura ambiente	-20 °C a 55 °C
Vida útil da caixa T (Nom.)	80 °C
T-máxima na caixa (Máx.)	80 °C


Características mecânicas e compartimento	
Corpo	/S

Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC Certificação VDE

Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Nome do produto completo	HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Código do produto completo	871829167159600
Código de encomenda	67159600
N.º material (12NC)	913700696066
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC – Produto/caixa	8718291671596
Numerador – Embalagens por caixa exterior	12
EAN/UPC – Caso	8718291671602

PrimaVision Mini for CDM

Desenho dimensional



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 20 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

