


HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp.

Product gegevens

Bedrijfs- en elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 to 60 Hz
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Aanlooppiekstroom (max.)	25 A
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24

Bedrading	
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,5 m
Connectortype	Insert

Operationele temperatuur	
Omgevingstemperatuurbereik	-20 °C t/m 50 °C
Levensduur T-behuizing (nom.)	85 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C


Eigenschappen behuizing en afmetingen	
Behuizing	/S

Keurmerken en classificaties	
Keurmerken	CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat

Productgegevens	
Productnaam voor bestelling	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Volledige productnaam	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Bestelcode	67161900
Materiaalnr. (12NC)	913700696166
Lokale code	PVM035SCDMUP
Numerator - Aantal per pak	1
EAN/UPC - product/behuizing	8718291671619
Numerator - Dozen per buitendoos	12
EAN/UPC - Case	8718291671626

HID-PrimaVision Mini CDM

Maatschets



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

© 2023 Signify Holding Alle rechten voorbehouden. Signify doet geen uitspraken over en geeft geen garanties voor de nauwkeurigheid of volledigheid van de informatie in dit document en kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor handelingen die op deze informatie worden gebaseerd. De informatie in dit document is niet bedoeld als offerte en maakt geen deel uit van enige aanbieding of overeenkomst, tenzij anderszins overeengekomen met Signify. Philips en het Philips schildembleem zijn gedeponeerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V.