


PHILIPS

Lighting



HID-PrimaVision Mini CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

Miniatuur elektronisch HID-VSA voor CDM-lampen: verleg de grenzen van creativiteit en innovatie in armatuurontwerp

Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	HPF
Type uitvoering	mk2
Lamptype	CDM
Aantal lampen	1 stuk/eenheid
Geschikt voor buitengebruik	Nee
Aantal producten op MCB (16 A Type B) (nom.)	24
Automatische herstart	Ja

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	220 tot 240 V
Ingangsfrequentie	50 tot 60 Hz
Minimale operationele netspanning (min.)	198 V
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,95
Ontstekingspanning (max.)	4,5 kV
Ontstekingspanning (min.)	3,3 kV
Uitschakeltijd ontsteking (nom.)	21 min
Functioneel netspanningsbereik (AC)	198-254V
Veilig netspanningsbereik (AC)	180-264V
Aardlekstroom (max.)	0,5 mA
Duur aanloopstroom	0,25 ms
Constance vermogensafwijking	-3%/+3%

Vermogensverliezen (nom.)	5 W
Aanloopstroom (max.)	25 A
Bedrading	
Kabelcapaciteit uitgangsdraaden onderling (nom.)	50 pF
Kabellengte van apparaat tot lamp	0,5 m
Striplengte draad	8,5-9,5 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	0,75-1,50 mm ²
Connectortype	Insert

Systeemeigenschappen	
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	39 W
Temperatuur	
T-omgeving (max.)	50 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	80 °C
T-opslag (min.)	-25 °C
T-behuizing levensduur (nom.)	85 °C
T-behuizing maximaal (max.)	85 °C

HID-PrimaVision Mini CDM

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Behuizing /S

Goedkeuring en Toepassing


Actieve temperatuurbescherming	Ja
EMI 9 kHz ... 300 MHz	CISPR 15 uitg. 7.2 / 2009
Standaardoptie	IEC68-2-6 F c
Schokken standaard	IEC 68-2-29 Eb
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat VDE-certificaat
Brom- en ruisniveau	< 25 dB(A)

Productgegevens

Volledige productcode 871829167161900

Productnaam voor bestelling	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
EAN/UPC - Product	8718291671619
Bestelcode	67161900
Local Code	PVM035SCDMUP
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	12
Materiaalnr. (12NC)	913700696166
Netto gewicht (per stuk)	0,115 kg

Maatschets



HID-PV m 35 /S CDM HPF 220-240V 50/60Hz

Product

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz

