




PrimaVision Mini for CDM

HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz


Echipament electronic HID miniatural pentru lămpi CDM – sparge barierele creativității și ale inovării în designul corpurilor de iluminat

Catalog de date

Funcționare și sistem electric	
Tensiune de intrare	De la 220 până la 240 V
Frecvență linie	50 to 60 Hz
Frecvență de intrare	De la 50 până la 60 Hz
Curent de scurgere la pământ (max.)	0,5 mA
Lățime curent de pornire	0,25 ms
Vârf curent de pornire (max.)	25 A
Număr de produse pe MCB (16 A tip B) (nom.)	24
Cablaj	
Lungime cablu de la dispozitiv la lampă	0,5 m
Tip conector	Insertie
Temperatură	
Interval temperatură ambiantă	De la -20 °C până la 50 °C
Durată de viață T-case (nom.)	85 °C
Maximum T-case (max.)	85 °C
Sistem mecanic și carcasă	
Carcasă	/S
Aprobare și aplicație	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC Certificat VDE
Date despre produs	
Nume comandă produs	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Numele complet al produsului	HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz
Full EOC	871829167161900
Cod de comandă	67161900
Număr material (12NC)	913700696166
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718291671619
Numărător SAP – Pachete per exterior	12
EAN/UPC – Cutie	8718291671626

PrimaVision Mini for CDM

Cote



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HID-PV m 35 /S CDM 220-240V 50/60Hz	4,2 mm	30,2 mm	97,3 mm	88,3 mm	43,3 mm

