



HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+

Smart HF-driftdon för ljusreglering, med DALI (Digital Addressable Lighting Interface enligt IEC62386) eller touchknapp för dimning av lysrör. Förekommer kommande lagstiftning om efterlevnad av A1BAT-krav. Med ett specialkommando kan du hämta information om systemets energiförbrukning och med ett annat kommando kan du kontrollera vilken lampeffekt som är ansluten. I kombination med styrenheter kan ytterligare energibesparingar uppnås.

Produktdata


Drift och elektricitet		Kabalage	
Ingångsspänning	195–240 V	Kopplingstypens ingångsterminaler	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Line Frequency	50 to 60 Hz	Kopplingstypens utgångsterminal	WAGO 251 universalkontaktdon [Lämpligt för både automatisk (ALF och ADS) och manuell kabeldragning]
Ingångsfrekvens	50–60 Hz		
Jordläckström (max)	0,5 mA		
Ingående ström, bredd	0,23 ms		
Startströmstopp (max)	16,5 A		
Antal produkter med automatsäkring (16 A, typ B) (nom)			
Temperatur			
Omgivningstemperatur	–25 °C till +50 °C		
T-Case, livslängd (max)	75 °C		

HF-Regulator Intelligent Touch och DALI för TL5 (Eco)/TL-D/PL-L lampor

T-Case max. (max)	75 °C
Styrenheter och dimring	
Styrgränssnitt	TD
Mekanik och armaturhus	
Armaturhus	L 360x30x21
Användning och godkännande	
Kod för kapslingsklass	IP20 [Petsyddad]
Energieffektivitetsindex	A1 BAT
Säkerhetsstandard	IEC 61347-2-3
Miljöstandard	ISO 14001
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat VDE-EMV-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+
Fullständigt produktnamn	HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+
Full EOC	871829169689600
Beskrivning av lokal kod	7980509
Beställningsnummer	69689600
Materialnummer (12NC)	913700698366
Lokal kod	7980509
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC – Produkt/fodral	8718291696896
Räknare – antal förpackningar per kartong	12
EAN/UPC – Hölje	8718291696902

Måttskiss



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 1 14/21/24/39 E+	4,1 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

