



HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L - lamput

HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+

Tämä älykäs elektroninen HF-liitäntälaite himmennykseen käyttää DALI-käyttöliittymää tai Touch and Dim -painonappiprotokollaa loisteputkilampuille. Se ennakoit tulevaa lainsäädäntöä täyttämällä A1BAT-vaatimukset. Erityiskomennolla voit noutaa järjestelmän verkkovirtakulutustiedot ja toisella komennolla kysyä, minkä tehoinen lamppu on käytössä. Yhdessä ohjausjärjestelmien kanssa voidaan saavuttaa lisäenergiesäästöjä. Liitäntälaite on suunniteltu ensisijaisesti sisäkäyttöön. Ulkotilojen käyttökohteissa valaisimen on täytettävä vähintään luokan vaatimukset ja sen on oltava riittävän hyvin vesi- ja pölysuojattu. Asennuksessa on otettava huomioon, että kokonaisuuden on oltava ukkossuojattu ja muilta osin täytettävä vastaavan tyyppillisen asennus- ja käyttökohteen sähkölaitteilta vaadittavat suojausmääräykset.

Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot		Tuotteiden määrä: MCB (16A, tyyppi B)	
Tulojännite	195–240 V	(nim.)	16
Viivatiheys	50 to 60 Hz	Johdotus	
Syöttötaajuus	50–60 Hz	Tuloliitäntöjen liittintyyppi	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
Maavuotovirta (suurin)	0,5 mA		
Syttymisvirran leveys	0,26 ms		
Syttymisvirtapiikki (suurin)	27 A		

HF-Regulator Intelligent Touch DALI TL5/TL-D/PL-L -lampuille

Lähtöliitännän liitintyyppit	WAGO 251 -yleisliitin [Sopii sekä automaattiseen johdotukseen (ALF and ADS) että manuaaliseen johdotukseen.]
------------------------------	--

Käyttölämpötila

Käyttölämpötila-alue	-25...50 °C
T-kotelo, käyttöikä (maks.)	75 °C
T-kotelo, maksimi (suurin)	75 °C

Ohjausjärjestelmät ja himmennys

Ohjauskäyttöliittymä	TD
----------------------	----

Mekaaniset tiedot ja runko

Runko	L 360x30x21
-------	-------------

Merkinnät ja luokitukset


Suojausluokan koodi	IP20 [Sormisuojaattu]
Energiatohokkuusluokka	A1 BAT
Turvallisuusstandardi	IEC 61347-2-3

Ympäristöstandardi	ISO 14001
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus VDE-EMV-todistus

Tuotetiedot

Tilaustuotteen nimi	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
Koko tuotenimi	HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+
Full EOC	871829169691900
Paikallisen koodin kuvaus	4008186
Tilauskoodi	69691900
Tuotekoodi (12NC)	913700698466
Paikallinen koodi	4008186
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718291696919
SAP-osoittaja – pakkauksia ulomassa	12
EAN/UPC – laatikko	8718291696926

Mittapiirros



Product	D1	C1	A1	A2	B1
HF-Ri TD 2 14/21/24/39 E+	4,1 mm	21,0 mm	360,0 mm	350,0 mm	30,0 mm

