




HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Impregnované elektromagnetické měděné předřadníky pro použití s externím částečně paralelním zapalovačem pro světelné zdroje CDM, CDO, MH, HPI (Plus) a SON


Údaje o produktu

Provozní a elektrické	
Vstupní napětí	230 V
Frekvence sítě	50 Hz
Vstupní frekvence	50 Hz
Prodrátování	
Typ konektoru	Šroubové
Certifikace a použití	
Certifikační značky	Značka CE Certifikát ENEC
Označení a balení	
Objednací název produktu	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Celý název výrobku	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674068200
Objednací kód	74068200
Číslo materiálu (12NC)	913700751626
Číslování SAP – počet v balení	1
EAN/UPC – výrobek/pouzdro	8718696740682
Číslování SAP – balení v krabici	6
Pouzdro – EAN/UPC	8718696740699

HID-Basic BSN/BMH (semiparalelní)

Rozměrové výkresy



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

