




HID-Basic BSN/BMH

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille


Tuotetiedot

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Tulojännite	230 V
Viivatiheys	50 Hz
Syöttötaajuus	50 Hz
Johdotus	
Liitintyyppi	Ruuvi
Merkinnät ja luokitukset	
Hyväksyntämerkit	CE-merkintä ENEC-todistus
Tuotetiedot	
Tilaustuotteen nimi	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Koko tuotenimi	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674068200
Tilauskoodi	74068200
Tuotekoodi (12NC)	913700751626
SAP-osoittaja – määrä/pakkaus	1
EAN/UPC – tuote/kotelo	8718696740682
SAP-osoittaja – pakkauksia ulommassa	6
EAN/UPC – laatikko	8718696740699

HID-Basic BSN/BMH

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

