




Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorceur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Nom de produit complet	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	871869674068200
Code de commande	74068200
Code 12NC	913700751626
Code de commande local	BMH35K302ITS
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740682
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740699

Ballasts Imprégnés MK4 BMH pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

