


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektróddal használható impregnált elektromágneses réz előtéték

Termék adatok

Általános információ	
Alkalmazási kód	K302-A2-ITS
Kialakítás	BC1-118
Fényforrás típus	MH
Lámpák száma	1 darab/egység
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges)	0,85
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-8% - +6%
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-10% - +10%
Bemenő áram PF-helyesbítéssel	0.36 A
Bemenő áram PF-helyesbítés nélkül	0.53 A

Teljesítménytényező PF-kiegyenítés nélkül (névleges)	0,35
Energiavesztés (névleges)	6 W
Kábelezés	
A vezeték csupaszítási hossza	6.0 mm
Az előtét érintkezővezetékének keresztmetszete	2.5 mm ²
Csatlakozó típusa	Screw
A rendszer jellemzői	
Kondenzátor	6µF/250V
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	35 W

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Javasolt gyújtó	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
-----------------	--

Hőmérséklet


Tárolási hőmérséklet (maximum)	130 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-30 °C
A tekercs hőmérséklete (maximum)	140 °C
Delta T normál körülmények közt	35 °C

Tanúsítvány és alkalmazási területek

Aktív hőmérséklet-védelem	Yes
Tanúsítási jelek	CE jel ENEC tanúsítvány

Termékadatok	
Teljes termékkód	871869674068200
A termék megrendelési neve	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - termék	8718696740682
Rendelési kód	74068200
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	913700751626
Nettó tömeg (darab)	1,140 kg

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

