




HID-Basic BSN/BMH ins.semiparallelo

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Reattori elettromagnetici impregnati in rame da usare con un accenditore esterno semi-parallelo per lampade CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON



Dati del prodotto

Funzionamento e parte elettrica	
Tensione in ingresso	230 V
Frequenza di linea	50 Hz
Frequenza di ingresso	50 Hz
Cablaggio	
Tipo connettore	Vite
Approvazione e applicazione	
Marchi di approvazione	Marchio CE Certificato ENEC
Dati del prodotto	
Nome prodotto ordine	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Nome completo prodotto	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674068200
Codice d'ordine	74068200
Codice materiale (12NC)	913700751626
Codice locale	BMH35K302ITS
Numeratore SAP - Quantità per confezione	1
EAN/UPC - Prodotto/scatola	8718696740682
Numeratore - Confezioni per scatola esterna	6
EAN/UPC - Case	8718696740699

HID-Basic BSN/BMH ins.semiparallelo

Disegno tecnico



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

