




HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Balastros em cobre electromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Funcionamento e caraterísticas elétricas	
Tensão de entrada	230 V
Frequência de linha	50 Hz
Frequência de entrada	50 Hz
Cablagem	
Tipo de conector	Parafuso
Aprovação e aplicação	
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC
Dados do produto	
Nome de produto da encomenda	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Nome do produto completo	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Código do produto completo	871869674068200
Código de encomenda	74068200
N.º material (12NC)	913700751626
Numerador – Quantidade por embalagem	1
EAN/UPC - Produto/caixa	8718696740682
Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
EAN/UPC - Caso	8718696740699

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

