


Ignitor semi paralel HID-Basic BSN/BMH

BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) şi SON

Catalog de date

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvenţă linie	50 Hz
Frecvenţă de intrare	50 Hz


Cablaj	
Tip conector	Şurub

Aprobare şi aplicaţie	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Date despre produs	
Nume comandă produs	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Numele complet al produsului	BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674068200
Cod de comandă	74068200
Număr material (12NC)	913700751626
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696740682
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696740699

Ignitor semi paralel HID-Basic BSN/BMH

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 35 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.