


PHILIPS

Lighting



HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Μπαλάστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Τύπος βύσματος	
Κωδικός εφαρμογής	K302-A2-ITS		Screw
Σχεδίαση	BC1-118	Χαρακτηριστικά συστήματος	
Τύπος λαμπτήρα	MH	Πυκνωτής	12μF/250V
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα	Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	70 W
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
Τάση εισόδου	230 V	Θερμοκρασία	
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	130 °C
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,85	Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-30 °C
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%-+6%	T-περιέλιξη (μέγ.)	140 °C
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%-+10%	Κανονικές συνθήκες Delta-T	55 °C
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	0.45 A	Έγκριση και εφαρμογή	
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	0.98 A	Ενεργή προστασία θερμοκρασίας	Yes
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0,35	Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	11.7 W	Καλωδίωση	
		Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
		Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	2.5 mm ²


HID - Basic BSN/BMH για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674074300
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC	8718696740743
Κωδικός παραγγελίας	74074300
Local Code	BMH70K302ITS

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	913700751726
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	1,260 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

