




# HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/ HPI

## BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Balastos de cobre electromagnéticos impregnados para usar con un arrancador externo semiparalelo para lámparas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) y SON


### Datos del producto

|                               |                                 |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Operativos y eléctricos       |                                 |
| Tensión de entrada            | 230 V                           |
| Line Frequency                | 50 Hz                           |
| Frecuencia de entrada         | 50 Hz                           |
| Cableado                      |                                 |
| Tipo de conector              | Tornillo                        |
| Aprobación y aplicación       |                                 |
| Marcas de conformidad         | Certificado CE Certificado ENEC |
| Datos de producto             |                                 |
| Nombre de producto del pedido | BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz    |

|                                            |                              |
|--------------------------------------------|------------------------------|
| Nombre completo del producto               | BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz |
| Full EOC                                   | 871869674074300              |
| Código de pedido                           | 74074300                     |
| Código 12NC                                | 913700751726                 |
| Cantidad por paquete                       | 1                            |
| EAN/UPC - Producto/Caja                    | 8718696740743                |
| Numerador SAP - Paquetes por caja exterior | 6                            |
| Embalaje con código EAN/UPC                | 8718696740750                |

# HID Basic BSN/BMH Semiparalelo para SON/CDO/CDM/MH/HPI

## Plano de dimensiones



| Product                      | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 118 mm | 94 mm | 61 mm | 52 mm | 6,2 mm |

