


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

CDM, CDO, MH, HPI (Plus) és SON lámpákhoz alkalmazható külső félpárhuzamos gyújtóelektroddal használható impregnált elektromágneses réz előtétek

Termék adatok

Általános információ	
Alkalmazási kód	K302-A2-ITS
Kialakítás	BC1-118
Fényforrás típus	MH
Lámpák száma	1 darab/egység
Működtetés és elektronika	
Bemeneti feszültség	230 V
Bemeneti frekvencia	50 Hz
Teljesítménytényező 100%-os terhelésen (névleges)	0,85
Teljesítmény hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-8%~+6%
Biztonság hálózati (váltakozó) feszültségről használva	-10%~+10%
Bemenő áram PF-helyesbítéssel	0.45 A
Bemenő áram PF-helyesbítés nélkül	0.98 A

Teljesítménytényező PF-kiegyenítés nélkül (névleges)	0,35
Energiaveszteség (névleges)	11.7 W
Kábelezés	
A vezeték csupaszítási hossza	6.0 mm
Az előtét érintkezővezetékének keresztmetszete	2.5 mm ²
Csatlakozó típusa	Screw
A rendszer jellemzői	
Kondenzátor	12μF/250V
A lámpa névleges teljesítménye előtét használata esetén	70 W

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Javasolt gyújtó	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591)
-----------------	---

Hőmérséklet

Tárolási hőmérséklet (maximum)	130 °C
Tárolási hőmérséklet (minimum)	-30 °C
A tekerics hőmérséklete (maximum)	140 °C
Delta T normál körülmények közt	55 °C


Tanúsítvány és alkalmazási területek

Aktív hőmérséklet-védelem	Yes
Tanúsítási jelek	CE jel ENEC tanúsítvány

Termékadatok

Teljes termékkód	871869674074300
A termék megrendelési neve	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - termék	8718696740743
Rendelési kód	74074300
Számláló – csomag dobozonként	1
Számláló – csomag dobozonként	6
Anyagszám (12NC)	913700751726
Nettó tömeg (darab)	1,260 kg

Méretezett rajza



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

