



HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Balastros em cobre electromagnéticos impregnados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	230 V	Nome do produto completo	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	871869674074300
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	74074300
Cablagem		N.º material (12NC)	913700751726
Tipo de conector	Parafuso	Numerador – Quantidade por embalagem	1
Aprovação e aplicação		EAN/UPC - Produto/caixa	8718696740743
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC	Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
		EAN/UPC - Caso	8718696740750
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

