


Ignitor semi paralel HID-Basic BSN/BMH

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) şi SON

Catalog de date

Funcţionare şi sistem electric	
Tensiune de intrare	230 V
Frecvenţă linie	50 Hz
Frecvenţă de intrare	50 Hz


Cablaj	
Tip conector	Şurub


Aprobare şi aplicaţie	
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC

Date despre produs	
Nume comandă produs	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Numele complet al produsului	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674074300
Cod de comandă	74074300
Număr material (12NC)	913700751726
Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696740743
Numărător SAP – Pachete per exterior	6
EAN/UPC – Cutie	8718696740750

Ignitor semi paralel HID-Basic BSN/BMH

Cote





Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

© 2023 Signify Holding Toate drepturile rezervate. Signify nu oferă nicio reprezentare sau garanție în privința preciziei informațiilor incluse prin prezenta și nu poate purta responsabilitatea niciunei acțiuni corelate. Informațiile prezentate în acest document nu sunt menite să fie oferte comerciale sau să facă parte dintr-o ofertă sau un contract, în afara cazului în care Signify consimte altceva. Philips și emblema scut Philips sunt mărci înregistrate ale Koninklijke Philips N.V.