




HID-Basic BSN/BMH semi-parallel tändare för SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Elektromagnetiska driftdon i koppar för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Fullständigt produktnamn	BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Full EOC	871869674074300
Beskrivning av lokal kod	7981838
Beställningsnummer	74074300
Materialnummer (12NC)	913700751726
Lokal kod	7981838
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696740743
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696740750

HID-Basic BSN/BMH semi-parallel tändare för SON/CDO/CDM/MH/HPI

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BMH 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

