




CSLS kontrollenhet SDW-T

BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz

CSLS elektronisk styrenhet med impregnerade (HID "BASIC") eller kapslade (HID "Heavy Duty") magnetiska driftdon

Varning och Säkerhet


- Klimatiskt anpassat, CSLS och HID BASIC: endast för inbyggd användning under normala förhållanden
- Klimatiskt anpassat, CSLS och HID Heavy Duty: för användning i armaturer under fuktiga förhållanden (ej droppsäker)

Produktdata

Drift och elektricitet		Fullständigt produktnamn		BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	
Ingångsspänning	230 V	Full EOC		871869674076700	
Line Frequency	50 Hz	Beskrivning av lokal kod		7981839	
Ingångsfrekvens	50 Hz	Beställningsnummer		74076700	
Kabalage		Materialnummer (12NC)		913700751826	
Kopplingstyp	Skruv	Lokal kod		7981839	
Användning och godkännande		SAP-Räknare – Antal per förpackning		1	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat	EAN/UPC - Produkt/fodral		8718696740767	
Produktdata		Räknare - antal förpackningar per kartong		6	
Beställningsproduktnamn	BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	EAN/UPC - Hölje		8718696740774	

CSLS kontrollenhet SDW-T

Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSL 100 K202-A2-TS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

