




# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

### Produkt Daten

|                                  |                              |                                       |                 |
|----------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|-----------------|
| <b>Betrieb und Elektrik</b>      |                              | <b>Gesamtbezeichnung des Produkts</b> |                 |
| Eingangsspannung                 | 230 V                        | Gesamt-Produktcode                    | 871869674078100 |
| Netzfrequenz                     | 50 Hz                        | Bestellcode                           | 74078100        |
| Eingangsfrequenz                 | 50 Hz                        | Material-Nr. (12NC)                   | 913700751926    |
| <b>Verdrahtung</b>               |                              | Anzahl pro Verpackung                 | 1               |
| Anschlusstyp                     | Schraubanschluss             | EAN/UPC – Produkt/Kiste               | 8718696740781   |
| <b>Genehmigung und Anwendung</b> |                              | Zähler – Pakete pro Außenkarton       | 6               |
| Zeichen & Zertifikate            | CE Zeichen ENEC Zertifikat   | EAN Umverpackung                      | 8718696740798   |
| <b>Produktdaten</b>              |                              |                                       |                 |
| Bestell-Produktname              | BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz |                                       |                 |

# MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

## Abmessungsskizzen



| Product                      | A1     | A2    | B1    | C1    | D1     |
|------------------------------|--------|-------|-------|-------|--------|
| BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz | 118 mm | 94 mm | 61 mm | 52 mm | 6.2 mm |

