




Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON


Données du produit

Fonctionnement et électricité	
Tension d'entrée	230 V
Fréquence linéaire	50 Hz
Fréquence d'entrée	50 Hz
Câblage	
Type de connecteur	Vis
Approbation et application	
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC
Données du produit	
Nom du produit de la commande	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Nom de produit complet	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Code EOC	871869674078100
Code de commande	8718696740781
Code 12NC	913700751926
Code de commande local	BSN50K302ITS
Quantité par pack	1
Code EAN – Produit/Boîte	8718696740781
Conditionnement par carton	6
Codes EAN/UPC - Boîte	8718696740798

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

