


**PHILIPS**

Lighting



# HID-Basic BSN MK4 semi-parallel ontsteker

## BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Geïmpregneerde elektromagnetische koper-VSA's voor gebruik met een externe semiparallelle ontsteker voor CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- en SON-lampen

### Product gegevens

Algemene informatie	
Toepassingscode	K302-A2-ITS
Vormgeving	BC1-118
Lamptype	SON/CDO
Aantal lampen	1 stuk/eenheid

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Ingangsspanning	230 V
Ingangsfrequentie	50 Hz
Power Factor 100% belasting (nom.)	0,85
Functioneel netspanningsbereik (AC)	-8%~+6%
Veilig netspanningsbereik (AC)	-10%~+10%
Ingangsstroom met cos phi-correctie	0.35 A
Ingangsstroom zonder cos phi-correctie	0.76 A
Power Factor zonder cos phi-correctie (nom.)	0,35
Vermogensverliezen (nom.)	8.3 W

Bedrading	
Striplengte draad	6.0 mm
Draaddoorsnede VSA-contact	2.5 mm <sup>2</sup>

Connectortype	Schroef
---------------	---------

Systeemeigenschappen	
Condensator	10µF/250V
Opgegeven VSA/lamp-vermogen	50 W
Aanbevolen ontsteker	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM

Temperatuur	
T-opslag (max.)	130 °C
T-opslag (min.)	-30 °C
T-winding (max.)	140 °C
Temperatuurverschil normale omstandigheden	50 °C


Goedkeuring en Toepassing	
Actieve temperatuurbescherming	Ja
Goedkeuringsmerktekens	CE-markering ENEC-certificaat

## HID-Basic BSN MK4 semi-parallele ontsteker

Productgegevens	
Volledige productcode	871869674078100
Productnaam voor bestelling	BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC - Product	8718696740781
Bestelcode	74078100
Local Code	BSN50K302ITS

Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	6
Materiaalnr. (12NC)	913700751926
Netto gewicht (per stuk)	1,260 kg

### Maatschets



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 50 K302-A2-ITS 230V 50Hz

