




HID-HeavyDuty BSN til semi-parallelle tændingsenheder

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Indkapslede elektromagnetiske forkoblinger (kobber/jern) til brug sammen med en ekstern semiparallel tænder til lyskilder af typen CDM, CDO, MH, HPI (Plus) og SON

Produkt data

Drift og el	
Indgangsspænding	230 V
Linjefrekvens	50 Hz
Indgangsfrekvens	50 Hz

Ledningsføring	
Stiktype	Skrue



Godkendelse og anvendelsesområde	
Godkendelsesmærkninger	CE-mærkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Ordreprodukt navn	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Det fulde produkt navn	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674080400
Ordrekode	74080400
Materialenr. (12NC)	913700752026
SAP-tæller – antal pr. pakke	1
EAN/UPC – Produkt/Æske	8718696740804
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	6
EAN/UPC – kasse	8718696740811

HID-HeavyDuty BSN til semi-parallele tændingsenheder

Målskitse



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

