


PHILIPS

Lighting



HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Ενθυλακωμένο μπάλαστ από ηλεκτρομαγνητικό χαλκό/σίδηρο για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Τύπος βύσματος	
Κωδικός εφαρμογής	L33-A2-TS		Screw
Σχεδίαση	HD1-118	Χαρακτηριστικά συστήματος	
Τύπος λαμπτήρα	SON	Πυκνωτής	10μF/250V
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα	Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	50 W
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	for SON lamps ignitor SND57 (913700184966) or series digital SUD10 (913700195891)
Τάση εισόδου	230 V	Θερμοκρασία	
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	130 °C
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,85	Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-30 °C
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8%-+6%	T-περιέλιξη (μέγ.)	130 °C
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10%-+10%	Κανονικές συνθήκες Delta-T	50 °C
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	0.35 A	Έγκριση και εφαρμογή	
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	0.76 A	Ενεργή προστασία θερμοκρασίας	Yes
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0,35	Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate
Απώλειες ισχύος (ονομ.)	8.6 W	Καλωδίωση	
		Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
		Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	2.5 mm ²



HID - Βαρέως τύπου BSN για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674080400
Όνομα παραγγελίας προϊόντος	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
EAN/UPC	8718696740804
Κωδικός παραγγελίας	74080400
Local Code	BSN50L33TS

Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	913700752026
Καθαρό βάρος (πεμάχιο)	1,270 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

