

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz


Balastros em cobre/ferro electromagnéticos encapsulados para utilização com mecanismo de ignição semi-paralelo externo para lâmpadas CDM, CDO, MH, HPI (Plus) e SON

Dados do produto

Funcionamento e características elétricas		Nome do produto completo	
Tensão de entrada	230 V	Nome do produto completo	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Frequência de linha	50 Hz	Código do produto completo	871869674080400
Frequência de entrada	50 Hz	Código de encomenda	74080400
		N.º material (12NC)	913700752026
		Numerador – Quantidade por embalagem	1
		EAN/UPC - Produto/caixa	8718696740804
		Numerador – Embalagens por caixa exterior	6
		EAN/UPC - Caso	8718696740811
Cablagem			
Tipo de conector	Parafuso		
Aprovação e aplicação			
Marcas de aprovação	Marca CE Certificação ENEC		
Dados do produto			
Nome de produto da encomenda	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz		

HID-HeavyDuty BSN semi-parallel for SON/CDO/MH/HPI

Desenho dimensional



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6.2 mm

