

# HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

## BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Elektromagnetiska driftdon i koppar/järn för användning med extern semiparallell tändare för CDM-, CDO-, MH-, HPI Plus- och SON-lampor

### Produktdata

Drift och elektricitet	
Ingångsspänning	230 V
Line Frequency	50 Hz
Ingångsfrekvens	50 Hz

Kabalage	
Kopplingstyp	Skruv


Användning och godkännande	
Godkännandemärkningar	CE-märkning ENEC-certifikat

Produktdata	
Beställningsproduktnamn	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz

Fullständigt produktnamn	BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz
Full EOC	871869674080400
Beskrivning av lokal kod	7900031
Beställningsnummer	74080400
Materialnummer (12NC)	913700752026
Lokal kod	7900031
SAP-Räknare – Antal per förpackning	1
EAN/UPC - Produkt/fodral	8718696740804
Räknare - antal förpackningar per kartong	6
EAN/UPC - Hölje	8718696740811

## HID-HeavyDuty BSN semi-parallel tändare för SON/CDO/MH/HPI

### Måttskiss



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 50 L33-A2-TS 230V 50Hz	118 mm	103 mm	65 mm	53 mm	6,2 mm

