


**PHILIPS**

Lighting



# HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

## BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Μπαλάστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

### δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες	
Κωδικός εφαρμογής	K302-A2-ITS
Σχεδίαση	BC1-118
Τύπος λαμπτήρα	SON/CDO
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα	
Τάση εισόδου	230 V
Συχνότητα εισόδου	50 Hz
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,85
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8% - +6%
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10% - +10%
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	0.45 A
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	0.98 A
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0.35

Απώλειες ισχύος (ονομ.)	11.7 W
Καλωδίωση	
Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	2.5 mm <sup>2</sup>
Τύπος βύσματος	Screw
Χαρακτηριστικά συστήματος	
Πυκνωτής	12μF/250V
Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	70 W
Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)

## HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Θερμοκρασία	
Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	130 °C
Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-30 °C
T-περιέλιξη (μέγ.)	140 °C
Κανονικές συνθήκες Delta-T	55 °C


Έγκριση και εφαρμογή	
Ενεργή προστασία θερμοκρασίας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate

Στοιχεία προϊόντος	
Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674082800

Όνομα παραγωγέας προϊόντος	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC	8718696740828
Κωδικός παραγωγέας	74082800
Local Code	BSN70K302ITS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	913700752126
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,260 kg

### Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

