


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Magneettiset kuristimet käytettäväksi ulkoisen yleissytyttimen kanssa CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- ja SON-lampuille

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Käyttökoodi	K302-A2-ITS
Suunnittelu	BC1-118
Lampputyyppi	SON/CDO
Lamppujen määrä	1 kappale/yksikkö
Käyttö ja sähkö tiedot	
Ottojännite	230 V
Syöttötaajuus	50 Hz
Tehokerroin 100 %:n kuormituksella (nim.)	0,85
Verkojännitteen suorituskkyky (vaihtovirta)	-8%+6%
Verkojännitteen suojaus (vaihtovirta)	-10%+10%
Ottovirta, PF-kompensointi käytössä	0,45 A
Ottovirta ilman PF-korjausta	0,98 A
Tehokerroin ilman PF-kompensointia (nim.)	0,35
Tehohäviöt (nim.)	11,7 W


Johdotus	
Johdon nauhan pituus	6,0 mm
Liitäntälaitteen liitäntäjohdon poikkipinta-ala	2,5 mm ²
Liitintyyppi	Screw
Järjestelmän ominaisuudet	
Kondensaattori	12µF/250V
Liitäntälaitte-lamppu-järjestelmän teho	70 W
Sytytinsuositus	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD10 (913700195891)
Lämpötila	
T-varastointi (maks.)	130 °C
T-varastointi (min.)	-30 °C
T-käämitys (maks.)	140 °C

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Delta-T normaalit olosuhteet	55 °C
Hyväksyntä ja käyttökohteet	
Aktiivinen lämpösuojaus	Yes
Hyväksyntämerkinnät	CE merkintä ENEC sertifikaatti
Tuotetiedot	
Koko tuotekoodi	871869674082800
Tilaustuotteen nimi	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

EAN/UPC – tuote	8718696740828
Tilauuskoodi	74082800
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Osoittaja – pakkauksia ulommassa laatikossa	6
Materiaalinumero (12NC)	913700752126
Nettopaino (kappale)	1,260 kg

Mittapiirros



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz

