



Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Ballasts cuivre électromagnétiques imprégnés à utiliser avec un amorçeur semi-parallèle externe pour lampes CDM, CDO, MH, HPI (Plus) et SON

Données du produit

Fonctionnement et électricité		Nom de produit complet	
Tension d'entrée	230 V	Nom de produit complet	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Fréquence linéaire	50 Hz	Code EOC	871869674082800
Fréquence d'entrée	50 Hz	Code de commande	74082800
Câblage		Code 12NC	913700752126
Type de connecteur	Vis	Quantité par pack	1
Approbation et application		Code EAN – Produit/Boîte	8718696740828
Homologation	Marquage CE Certificat ENEC	Conditionnement par carton	6
Données du produit		Codes EAN/UPC – Boîte	8718696740835
Nom du produit de la commande	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

Ballasts imprégnés MK4 BSN pour lampes SON/CDO/CDM

Schéma dimensionnel



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

