




HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/ HPI

BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Stabilizatoare de curent din cupru impregnate electromagnetic, pentru utilizare împreună cu un ignitor semi-paralel pentru lămpi CDM, CDO, MH, HPI (Plus) și SON

Catalog de date

Funcționare și sistem electric		Numele complet al produsului	
Tensiune de intrare	230 V	Full EOC	871869674082800
Frecvență linie	50 Hz	Cod de comandă	74082800
Frecvență de intrare	50 Hz	Număr material (12NC)	913700752126
Cablaj		Numărător SAP – Cantitate per pachet	1
Tip conector	Șurub	EAN/UPC – Produs/Cutie	8718696740828
Aprobare și aplicație		Numărător SAP – Pachete per exterior	6
Mărci de omologare	Marcaj CE Certificat ENEC	EAN/UPC – Cutie	8718696740835
Date despre produs			
Nume comandă produs	BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

HID-Basic BSN/BMH MK4 semi-parallel for SON/CDO/CDM/MH/HPI

Cote



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 70 K302-A2-ITS 230V 50Hz	118 mm	94 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

