




MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz


Die imprägnierten elektromagnetischen Kupfer/Eisen-Vorschaltgeräte HID-Basic BSN/BMH MK4 sind für die Verwendung mit einem externen semi-parallelen Zündgerät für CDM-, CDO-, MH-, HPI (Plus)- und SON-Lampen konzipiert. Mit ihrer extrem langen Produktlebensdauer sind sie eine zuverlässige Lösung für den Außenbereich.

Produkt Daten

Betrieb und Elektrik		Gesamtbezeichnung des Produkts	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
Eingangsspannung	230 V	Gesamt-Produktcode	871869674086600
Netzfrequenz	50 Hz	Bestellcode	74086600
Eingangsfrequenz	50 Hz	Material-Nr. (12NC)	913700752326
Verdrahtung		Anzahl pro Verpackung	1
Anschlusstyp	Schraubanschluss	EAN/UPC – Produkt/Kiste	8718696740866
Genehmigung und Anwendung		Zähler – Pakete pro Außenkarton	6
Zeichen & Zertifikate	CE Zeichen ENEC Zertifikat	EAN Umverpackung	8718696740873
Produktdaten			
Bestell-Produktname	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz		

MK4-Vorschaltgeräte für SON/CDO/CDM/HPI

Abmessungsskizzen



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6.2 mm

