


PHILIPS

Lighting



HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/ HP

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

Μπαλάστ από εμποτισμένο ηλεκτρομαγνητικό χαλκό για χρήση με εξωτερικό ημιπαράλληλο αναφλεκτήρα, για λαμπτήρες CDM, CDO, MH, HPI (Plus) και SON

δεδομένα Προϊόντων

Γενικές πληροφορίες		Απώλειες ισχύος (ονομ.)	
Κωδικός εφαρμογής	K302-A2-ITS		13.7 W
Σχεδίαση	BC1-123	Καλωδίωση	
Τύπος λαμπτήρα	SON/CDO	Μήκος ταινίας καλωδίου	6.0 mm
Αριθμός λαμπτήρων	1 τεμάχιο/μονάδα	Διατομή καλωδίου επαφής μπαλάστ	2.5 mm ²
		Τύπος βύσματος	Screw
Λειτουργία και ηλεκτρικά συστήματα		Χαρακτηριστικά συστήματος	
Τάση εισόδου	230 V	Ονομαστική ισχύς μπαλάστ-λαμπτήρα	100 W
Συχνότητα εισόδου	50 Hz	Συνιστώμενος αναφλεκτήρας	for SON/CDO/CDM lamps ignitor SKD 578 (913700655366) or series digital SUD40 (913700193591) only CDM
Συντελεστής ισχύος 100% φορτίο (ονομ.)	0,85	Θερμοκρασία	
Απόδοση τάσης δικτύου (AC)	-8% - +6%	Θερμοκρασία αποθήκευσης (μέγ.)	130 °C
Ασφάλεια τάσης δικτύου (AC)	-10% - +10%		
Ένταση ρεύματος εισόδου με διόρθωση PF	0.6 A		
Ένταση ρεύματος εισόδου χωρίς διόρθωση PF	1.2 A		
Συντελεστής ισχύος χωρίς εξισορρόπηση PF (ονομ.)	0.4		

HID-Basic BSN/BMH MK4 για ημιπαράλληλη συνδεσμολογία SON/CDO/CDM/MH/HP

Θερμοκρασία αποθήκευσης (ελάχ.)	-30 °C
T-περιέλιξη (μέγ.)	140 °C
Κανονικές συνθήκες Delta-T	60 °C

Έγκριση και εφαρμογή


Ενεργή προστασία θερμοκρασίας	Yes
Διαπιστεύσεις	Σήμανση CE ENEC certificate

Στοιχεία προϊόντος

Πλήρης κωδικός προϊόντος	871869674086600
--------------------------	-----------------

Όνομα παραγωγής προϊόντος	BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz
EAN/UPC	8718696740866
Κωδικός παραγωγής	74086600
Local Code	BSN100K302ITS
Αριθμητής - Ποσότητα ανά συσκευασία	1
Αριθμητής - Πακέτα ανά εξωτερικό κουτί	6
Αρ. υλικού (12NC)	913700752326
Καθαρό βάρος (τεμάχιο)	1,400 kg

Σχεδιάγραμμα διαστάσεων



Product	A1	A2	B1	C1	D1
BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz	123 mm	98 mm	61 mm	52 mm	6,2 mm

BSN 100 K302-A2-ITS 230V 50Hz

